



6765832045

Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera R.1/R.3 nero lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 48,90 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 31,30 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo Si

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Si

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Testo

Stampa	Con stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si