




6768761606

**WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Hoogte          | 71 mm    |
| Breedte         | 71 mm    |
| Diepte          | 41,60 mm |
| Aantal eenheden | 1        |
| Inbouwdiepte    | 32 mm    |

**Aansluiting**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

**Installatie, montage**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting                  |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

**Samenstelling**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
| Stekerstand gedraaid    | Nee         |
| Met klapdeksel          | Nee         |
| Met ronde aardingspen   | Ja          |
| Met signaallamp         | Nee         |
| Met slot                | Nee         |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

**Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

Teksten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen             |

Geschikt voor

|         |
|---------|
| S.x/B.x |
|---------|

Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |