



6768762089

Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Штир заземлення

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Так

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Ідентифікація

З відбитком Ні

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

R.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так