



6765761909

**Розетка з центральним з/к, пол.білизна матова, 16А/250В S.1/В.х**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Електричний струм**

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Матеріали**

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm
Вбудована глибина	32 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Підключення**

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки	Штир заземлення
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Так
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

**Акcesуари**

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

**Емність**

Кількість модулів	1
-------------------	---

**Безпека**

З посиленим захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

**Ідентифікація**

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

---

**Сумісний із**

S.x/V.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так