



6765832089

## Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, R.1/R.3, p.bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 48,90 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 31,30 mm

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

Montaža kralama

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

#### Kapacitet

Broj modula 1

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

---

**Tekst**

Otisak	Sa otiskom
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

---

**Pogodno za**

R.x

---

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da