



6765761606

**S.1/B.x - tomada FR obturad., antrac mt**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,60 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	32 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conetividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

---

**Texto**

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---

**Adequado para**

S.x/B.x

---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim