




3315431404



**High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Type connector/stekker | HDMI |
| Aantal aansluitingen   | 1    |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 85 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kleur                  | Aluminium           |
| RAL-kleur              | 9006                |
| Afwerking oppervlakte  | Mat                 |
| Materiaal              | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt              |

**Afmetingen**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71 mm    |
| Breedte                  | 71 mm    |
| Diepte                   | 28,30 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 18 mm    |
| Inbouwdiepte             | 41 mm    |

**Connectiviteit**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Uitrusting**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Ja  |
| Met stofbescherming | Nee |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Teksten**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang              | Met rechte uitgang |
| Etikettering         | Zonder tekstveld   |
| Draagplaat/draagring | Met draagring      |

**Geschild voor**

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker S.x |  |
|------------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |