




3315431404



## High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type connector/steker | HDMI |
| Aantal aansluitingen  | 1    |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 85 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Aluminium           |
| RAL-code                | 9006                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                 |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt              |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71 mm    |
| Breedte                  | 71 mm    |
| Diepte                   | 28,30 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 18 mm    |
| Inbouwdiepte             | 41 mm    |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Ja  |
| Met stofbescherming | Nee |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang              | Met rechte uitgang |
| Tekst                | Zonder tekstveld   |
| Draagplaat/draagring | Met oplegning      |

#### Geschikt voor

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |