




3315431909



Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

#### Tehničke karakteristike

##### Veza

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vrsta priključka/utikača | HDMI |
| Broj priključaka         | 1    |

##### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 85 Hz |
|-------------|------------|

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Polarna bijela    |
| RAL kod         | 9010              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |

##### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 71 mm    |
| Širina                            | 71 mm    |
| Dubina                            | 28,30 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 18 mm    |
| Ugrađena dubina                   | 41 mm    |

##### Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

##### Oprema

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Zaštićeno               | Da |
| Sa poklopcem za prašinu | Ne |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Tekst

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Izlaz                    | Sa ravnim izlazom        |
| Označavanje              | Bez polja za označavanje |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornim prstenom    |

##### Pogodno za

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |