




ΕΗΝ171



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	0,50 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	1100 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	900 - 900 W

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
------------------------------	---

Σύνδεση

Αριθμός επαφών	1
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 6 mm ²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - +55 °C
-------------------------	--------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	60 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Μεταγωγική επαφή
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)	4 A
--------------------------	-----

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας	50000
---	-------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	230 - 240 V
--	-------------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	1 W
---------------------------------	-----

Ρυθμίσεις

Κύκλοι προγραμμαμάτων	Κύκλοι προγραμμάτων: 1 x 7 ημέρες
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	2 h

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED	180 W
--------------------	-------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι