



EHN011



Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Příkon během provozu	0,50 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1000 W
Napájení žárovky	1000 - 1000 W

Funkce

Počet funkčních kanálů	1
------------------------	---

Připojení

Počet kontaktů	1
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - +50 °C
------------------	--------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	17,5 mm
Hloubka	60 mm

Texty

Způsob zapojení	Zavírací kontakt
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN

Elektrický proud

Max. výkon (cos ϕ 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1	50000
--	-------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 240 V
--------------------	-------------

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení	1 W
----------------------------------	-----

Nastavení

Cykly programu	Cyklus programu: 24 hodin
Nejkratší doba sepnutí	15 min

Osvětlení

Výkon LED svítidla	300 W
--------------------	-------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano