




EHN011



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 0,50 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1000 W

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 1000 - 1000 W

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας 1

Σύνδεση

Αριθμός επαφών 1

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 6 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +50 °C

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Πλάτος 17,5 mm

Βάθος 60 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη επαφή NO

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6) 3 A

Ανοχή

Ηλεκτρική ανοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας 50000

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 230 - 240 V

Ισχύς

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο 1 W

Ρυθμίσεις

Κύκλοι προγραμμάτων Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες

Ελάχιστος χρόνος διακοπής 15 min

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED 300 W

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι