



EHN011



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	0,50 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	1000 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	1000 - 1000 W

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
------------------------------	---

Σύνδεση

Αριθμός επαφών	1
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 6 mm ²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - +50 °C
-------------------------	--------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	17,5 mm
Βάθος	60 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	επαφή NO
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)	3 A
--------------------------	-----

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας	50000
---	-------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 240 V
--------------------------------	-------------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	1 W
---------------------------------	-----

Ρυθμίσεις

Κύκλοι προγραμμάτων	Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	15 min

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED	300 W
--------------------	-------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι