



EHN010



Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M

Tehničke karakteristike

Oprema

Broj kanala 1

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Snaga

Potrošnja energije tokom rada 1 W

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V 900 W

Žarulja sa žarnom niti 1000 - 1000 W

Funkcije

Broj funkcijskih kanala 1

Veza

Broj kontakata 1

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 1 - 6 mm²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -20 - +50 °C

Kapacitet

Broj modula 1

Dimenzije

Visina 90 mm

Širina 17,5 mm

Dubina 60 mm

Tekst

Promjena načina rada NO kontakt

Način instalacije Za montažu na DIN šinu

Električna struja

Maks. snaga (cos phi 0,6) 3 A

Izdržljivost

Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC1 (ciklusi) 50000

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Napon

Nazivni radni napon Ue 230 - 240 V

Snaga

Gubitak snage pri punom opterećenju 1 W

Postavke

Ciklusi programa Programski ciklus: 24 sata

Najkraće vrijeme prebacivanja/prekidanja 15 min

Rasvjeta

Snaga LED lampe 300 W

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da