



EHN010



**Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (bez rezervy chodu)**

**Technické vlastnosti**

**Vybavení**

Počet kanálů 1

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Výkon**

Příkon během provozu 1 W

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 900 W

Napájení žárovky 1000 - 1000 W

**Funkce**

Počet funkčních kanálů 1

**Připojení**

Počet kontaktů 1

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Podmínky použití**

Provozní teplota -20 - +50 °C

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Rozměry**

Výška 90 mm

Šířka 17,5 mm

Hloubka 60 mm

**Texty**

Způsob zapojení Zavírací kontakt

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

**Elektrický proud**

Max. výkon (cos φ 0,6) 3 A

**Trvanlivost**

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 50000

**Texty**

Typ připojení Se šroubovými svorkami

**Napětí**

Provozní napětí AC 230 - 240 V

**Výkon**

Ztráta výkonu při plném zatížení 1 W

**Nastavení**

Cykly programu Cyklus programu: 24 hodin

Nejkratší doba sepnutí 15 min

**Osvětlení**

Výkon LED svítidla 300 W

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano