



EHN010



**Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 1М**

**Технічні характеристики**

**Обладнання**

Кількість каналів 1

**Частота**

Частота 50 - 50 Hz

**Потужність**

Енергоспоживання під час роботи 1 W

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа 900 W

Потужність лампи розжарювання 1000 - 1000 W

**Функції**

Кількість каналів 1

**Під'єднання**

Кількість контактів 1

Поперечний переріз гнучкого провідника 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Поперечний переріз жорсткого провідника 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Умови використання**

Робоча температура -20 - +50 °C

**Ємність**

Кількість модулів 1

**Розміри**

Висота 90 mm

Ширина 17,5 mm

Глибина 60 mm

**Тексти**

Тип перемикання НВ контакт

Режим встановлення Для монтажу на DIN-рейку

**Електричний струм**

Максим. потужність (cos phi 0,6) 3 A

**Витривалість**

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах 50000

**Тексти**

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

**Напруга**

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 240 V

**Потужність**

Втрати потужності за повного навантаження 1 W

**Налаштування**

Програмні цикли Програмний цикл: 24 годин

Найкоротший час перемикання 15 min

**Освітлення**

Потужність світлодіодної лампи 300 W

**Sustainability**

REAcH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так