




EHN110



Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 3М

Технічні характеристики

Обладнання

Кількість каналів 1

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Потужність

Енергоспоживання під час роботи 0,9 W

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа 1100 W

Потужність лампи розжарювання 900 - 900 W

Функції

Кількість каналів 1

Під'єднання

Кількість контактів 1

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.5 - 6 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 0.5 - 6 mm²

Умови використання

Робоча температура -20 - +55 °C

Ємність

Кількість модулів 3

Розміри

Висота 90 mm

Ширина 54 mm

Глибина 60 mm

Тексти

Тип перемикачання Перемикаючий контакт

Режим встановлення Для монтажу на DIN-рейку

Електричний струм

Максим. потужність (cos phi 0,6) 3 A

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах 50000

Тексти

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 240 V

Потужність

Втрати потужності за повного навантаження 1 W

Налаштування

Програмні цикли Програмний цикл: 24 годин

Найкоротший час перемикачання 15 min

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи 180 W

Sustainability

REAcH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так