



EHN110



Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 3М

Технічні характеристики

Обладнання

Кількість каналів	1
-------------------	---

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Потужність

Енергоспоживання під час роботи	0,9 W
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1100 W
Потужність лампи розжарювання	900 - 900 W

Функції

Кількість каналів	1
-------------------	---

Під'єднання

Кількість контактів	1
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 6 mm ²

Умови використання

Робоча температура	-20 - +55 °C
--------------------	--------------

Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	54 mm
Глибина	60 mm

Електричний струм

Максим. потужність (cos phi 0,6)	3 A
----------------------------------	-----

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах	50000
---	-------

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 240 V
---	-------------

Потужність

Втрати потужності за повного навантаження	1 W
---	-----

Налаштування

Найкоротший час перемикання	15 min
-----------------------------	--------

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи	180 W
--------------------------------	-------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes