



EHN111



**Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Vermogen**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Stroomverbruik tijdens gebruik | 0,50 W      |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V   | 1100 W      |
| Vermogen gloeilamp             | 900 - 900 W |

**Funcities**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal functiekanalen | 1 |
|-----------------------|---|

**Aansluiting**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aantal contacten                | 1                       |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - +55 °C |
|---------------------|--------------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 90 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 60 mm |

**Teksten**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Schakelmodus | Wisselcontact            |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |

**Stroom / temperatuur**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------------|-----|

**Levensduur**

|   |       |
|---|-------|
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 | 50000 |
|---|-------|

**Teksten**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

**Spanning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 240 V |
|----------------------|-------------|

**Vermogen**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Verliesvermogen bij volle belasting | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

**Instellingen**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Programmacycli                  | Programmacyclus: 24 uur |
| Verfijning van de programmering | 15 min                  |

**Verlichting**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vermogen LED-lamp | 180 W |
|-------------------|-------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |