




EHN111



Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M

Tehničke karakteristike

Oprema

Broj kanala	1
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Potrošnja energije tokom rada	0,50 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	1100 W
Žarulja sa žarnom niti	900 - 900 W

Funkcije

Broj funkcijskih kanala	1
-------------------------	---

Veza

Broj kontakata	1
Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - +55 °C
-------------------	--------------

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Dimenzije

Visina	90 mm
Širina	54 mm
Dubina	60 mm

Tekst

Promjena načina rada	Izmjenični kontakt
Način instalacije	Za montažu na DIN šinu

Električna struja

Maks. snaga (cos phi 0,6)	3 A
---------------------------	-----

Izdržljivost

Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC1 (ciklusi)	50000
--	-------

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 240 V
------------------------	-------------

Snaga

Gubitak snage pri punom opterećenju	1 W
-------------------------------------	-----

Postavke

Programski ciklusi	Programski ciklus: 24 sata
Najkraće vrijeme prebacivanja/prekidanja	15 min

Rasvjeta

Snaga LED lampe	180 W
-----------------	-------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da