



EHN111



Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů 1

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Výkon

Příkon během provozu 0,50 W

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 1100 W

Napájení žárovky 900 - 900 W

Funkce

Počet funkčních kanálů 1

Připojení

Počet kontaktů 1

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 0.5 - 6 mm²

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - +55 °C

Kapacita

Počet modulů 3

Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 54 mm

Hloubka 60 mm

Texty

Způsob zapojení Přepínací kontakt

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Elektrický proud

Max. výkon (cos φ 0,6) 3 A

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 50000

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 240 V

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení 1 W

Nastavení

Cykly programu Cyklus programu: 24 hodin

Nejkratší doba sepnutí 15 min

Osvětlení

Výkon LED svítidla 180 W

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano