




EHN111



**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3Μ LED**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εξοπλισμός**

Αριθμός καναλιών 1

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 0,50 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1100 W

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 900 - 900 W

**Λειτουργίες**

Αριθμός καναλιών λειτουργίας 1

**Σύνδεση**

Αριθμός επαφών 1

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +55 °C

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 3

**Διαστάσεις**

Ύψος 90 mm

Πλάτος 54 mm

Βάθος 60 mm

**Κείμενο**

Λειτουργία διακόπτη Μεταγωγική επαφή

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6) 3 A

**Αντοχή**

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας 50000

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 230 - 240 V

**Ισχύς**

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο 1 W

**Ρυθμίσεις**

Κύκλοι προγραμμάτων Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες

Ελάχιστος χρόνος διακοπής 15 min

**Φωτισμός**

Ισχύς λαμπτήρα LED 180 W

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι