




EHN111



Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, резерв 120 годин, 3М

Технічні характеристики

Обладнання

Кількість каналів	1
-------------------	---

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Енергоспоживання під час роботи	0,50 W
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	1100 W
Потужність лампи розжарювання	900 - 900 W

Функції

Кількість каналів	1
-------------------	---

Під'єднання

Кількість контактів	1
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 6 mm ²

Умови використання

Робоча температура	-10 - +55 °C
--------------------	--------------

Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	54 mm
Глибина	60 mm

Тексти

Тип перемикачання	Перемикаючий контакт
Режим встановлення	Для монтажу на DIN-рейку

Електричний струм

Максим. потужність (cos phi 0,6)	3 A
----------------------------------	-----

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах	50000
---	-------

Тексти

Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами
---------------	-----------------------

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 240 V
---	-------------

Потужність

Втрати потужності за повного навантаження	1 W
---	-----

Налаштування

Програмні цикли	Програмний цикл: 24 годин
Найкоротший час перемикачання	15 min

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи	180 W
--------------------------------	-------

Sustainability

REAcH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так