




3315401606

## Utičnica, VGA, B.3/B.7, antracit mat

### Tehničke karakteristike

#### Veza

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Vrsta priključka/utikača | VGA |
| Broj priključaka         | 1   |

#### Frekvencija

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Frekvencija video | 160 MHz |
|-------------------|---------|

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Antracit          |
| RAL kod         | 7021              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |

#### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 71 mm    |
| Širina                            | 71 mm    |
| Dubina                            | 23,50 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 14 mm    |
| Ugrađena dubina                   | 12 mm    |

#### Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

#### Oprema

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Zaštićeno               | Da |
| Sa poklopcem za prašinu | Ne |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

#### Tekst

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Izlaz                    | Sa ravnim izlazom        |
| Označavanje              | Bez polja za označavanje |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornim prstenom    |

#### Pogodno za

|                |  |
|----------------|--|
| Berker S.x/B.x |  |
|----------------|--|

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |