



3315401606



## Zásuvka VGA, S.1/B.x, antracit mat

### Technické vlastnosti

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	VGA
Počet přípojek	1

#### Frekvence

Frekvenční rozsah videa	160 MHz
-------------------------	---------

#### Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

#### Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	23,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	14 mm
Vestavěná hloubka	12 mm

#### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

#### Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

#### Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano