



29807009

**Radio Touch con altoparlante DAB+, K.x bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

Radiofrequenza di ricezione 87,5 - 108,0 MHz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

**Serie**

Altezza 70,80 mm

Larghezza 141,60 mm

Profondità 46,50 mm

Profondità di installazione 33 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Connessione**

Sezione altoparlante 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Funzioni**

Orologio con sistema DCF integrato Si

**Spazio**

Numero di slots di memoria 16

**Equipaggiamento**

Tipo di display Digitale

**Testo**

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Derivazione Con 2 collegamenti altoparlante

Tipo di montaggio Fissaggio a vite tramite piastra di supporto  
Installaione singola e combinata

Funzione Sveglia con funzione snooze  
Sveglia

Conto alla rovescia  
Regolazione volume

Ingresso unità di estensione Ingresso di derivazione per accensione/spengimento remoto

**Adatto per**

K.x

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si