



29807009

K.1 Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Częstotliwość odbiornika radiowego	87,5 - 108,0 MHz
------------------------------------	------------------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Wymiary

Wysokość	70,80 mm
----------	----------

Szerokość	141,60 mm
-----------	-----------

Głębokość	46,50 mm
-----------	----------

Zakres głębokości wbudowania	33 mm
------------------------------	-------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika	1 - 1 mm ²
------------------------------	-----------------------

Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Funkcje

Zintegrowany zegar DCF	Tak
------------------------	-----

Przechowywanie

Liczba pozycji w pamięci	16
--------------------------	----

Sprzęt

Typ wyświetlacza	Cyfrowy
------------------	---------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Rozgałęzienie	Z 2 przyłączami głośników
---------------	---------------------------

Montaż	Śruba mocująca poprzez płytkę nośną Montaż pojedynczy i kombinowany
--------	--

Funkcja	Budzik z funkcją drzemki Timer snu Odliczanie
---------	---

	Regulacja poziomu głośności
--	-----------------------------

Wejście rozszerzone	Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania
---------------------	---

Odpowiednie do

Berker K.x	
------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----