



29806086

**Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt aksamit**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Częstotliwość                      | 50 - 60 Hz       |
| Częstotliwość odbiornika radiowego | 87,5 - 108,0 MHz |

**Materiały**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kolor                   | Antracyt    |
| Kod RAL                 | 7021        |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny   |
| Obróbka                 | Lakierowany |

**Wymiary**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Wysokość                     | 70,80 mm  |
| Szerokość                    | 141,60 mm |
| Głębokość                    | 46,50 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 33 mm     |

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Rodzaj połączenia**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Przekrój poprzeczny głośnika | 1 - 1 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój przewodu            | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

**Funkcje**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Zintegrowany zegar DCF | Tak |
|------------------------|-----|

**Przechowywanie**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Liczba pozycji w pamięci | 16 |
|--------------------------|----|

**Sprzęt**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
|------------------|---------|

**Dodatkowe informacje**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Typ połączenia      | Z zaciskami śrubowymi  |
| Rozgałęzienie       | Z 2 przyłączami głośników  |
| Montaż              | Śruba mocująca poprzez płytkę nośną<br>Montaż pojedynczy i kombinowany             |
| Funkcja             | Budzik z funkcją drzemki<br>Timer snu<br>Odliczanie<br>Regulacja poziomu głośności |
| Wejście rozszerzone | Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania                          |

**Odpowiednie do**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |