



29806086

## Radio Touch met luidspreker DAB+, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

#### Frequentie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Frequentie             | 50 - 60 Hz       |
| RF-ontvangstfrequentie | 87,5 - 108,0 MHz |

#### Materiaal

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kleur                   | Antraciet  |
| RAL-code                | 7021       |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt     |

#### Afmetingen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Hoogte       | 70,80 mm  |
| Breedte      | 141,60 mm |
| Diepte       | 46,50 mm  |
| Inbouwdiepte | 33 mm     |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Aansluiting

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede luidspreker | 1 - 1 mm <sup>2</sup>       |
| Leidingdoorsnede              | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

#### Funcies

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Met geïntegreerde DCF-klok | Ja |
|----------------------------|----|

#### Opslag

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal geheugenplaatsen | 16 |
|-------------------------|----|

#### Samenstelling

|              |          |
|--------------|----------|
| Type display | Digitaal |
|--------------|----------|

#### Teksten

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitwijze  | Met schroefklemmen                                                                     |
| Aftakpunt      | Met 2 luidspreker-aansluitingen                                                        |
| Montagewijze   | Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk<br>Losse montage en combinatiemontage |
| Functie        | Wekfunctie<br>Sleeptimer-functie<br>Aftellen<br>Volumeregeling                         |
| Bijpost-ingang | Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling                                          |

#### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |