



30848989

Radio Touch DAB+ / Bluetooth, S.1 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Radiofrequenza di ricezione 87,5 - 108,0 MHz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Serie

Altezza 70,80 mm

Larghezza 70,80 mm

Profondità 46,50 mm

Profondità di installazione 33 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Connessione

Sezione altoparlante 1 - 1 mm²

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm²

Funzioni

Orologio con sistema DCF integrato Sì

Spazio

Numero di slots di memoria 16

Equipaggiamento

Tipo di display Digitale

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Derivazione Con 2 collegamenti altoparlante

Tipo di montaggio Fissaggio a vite tramite piastra di supporto
Installaione singola e combinata

Funzione Sveglia con funzione snooze
Sveglia

Conto alla rovescia
Regolazione volume

Ingresso unità di estensione Ingresso di derivazione per accensione/spengimento remoto

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì