



29848989

### Radio Touch DAB+, S.1 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	87,5 - 108,0 MHz

##### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido

##### Serie

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	46,50 mm
Profondità di installazione	33 mm

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

##### Connessione

Sezione altoparlante	1 - 1 mm <sup>2</sup>
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Funzioni

Orologio con sistema DCF integrato	Si
------------------------------------	----

##### Spazio

Numero di slots di memoria	16
----------------------------	----

##### Equipaggiamento

Tipo di display	Digitale
-----------------	----------

##### Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Derivazione	Con 2 collegamenti altoparlante
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Installazione singola e combinata

Funzione	Sveglia con funzione snooze Sveglia Conto alla rovescia Regolazione volume
----------	---

Ingresso unità di estensione	Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto
------------------------------	---

##### Adatto per

BERKER S.x/B.x	Si
----------------	----

##### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si