



75242060



**KNX-bew.meld.-inbouwelement incl. BCU (1,1 m), berker R.1/R.3/R.8**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Installatiehoogte        | 1,10 - 1,10 m |

**Instellingen**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS  |
| Minimale inschakelduur   | 10 s |

**Funcies**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Maximale bedrijfscyclus | 30 min |
|-------------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

**Spanning**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

**Leveringsomvang**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |
|---------------------------|----|

**Verlichting**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

**Detectie**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar  | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 0 - 180   |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

**Materiaal**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
|-----------|---------------------|

**Teksten**

|              |   |
|--------------|---|
| Drukknop     | Geïntegreerde knop voor handmatige bediening van busfuncties (configureerbaar)<br>Met knop voor automatisch/ON/ON voor 2 uur/OFF        |
| Modus        | Bedrijfsstanden: Automatisch, permanent ON, ON gedurende 2 uur, permanent OFF   |
| Functie      | Drukknopfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, indicator, geforceerde bediening, scènes<br>Specificatie van de controller-modus |
| Montagewijze | Met demontagebeveiliging  |