




75242060



KNX-bew.meld.-inbouwelement incl. BCU (1,1 m), berker R.1/R.3/R.8

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
Minimale inschakelduur	10 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	30 min
-------------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	0 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Teksten

Drukknop	Geïntegreerde knop voor handmatige bediening van busfuncties (configureerbaar) Met knop voor automatisch/ON/ON voor 2 uur/OFF
Modus	Bedrijfsstanden: Automatisch, permanent ON, ON gedurende 2 uur, permanent OFF
Functie	Drukknopfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, indicator, geforceerde bediening, scènes Specificatie van de controller-modus
Montagewijze	Met demontagebeveiliging