




75242060



Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	1,10 - 1,10 m
Visina nakon ugradnje	1,10 - 1,10 m

Postavke

Minimalni radni ciklus	10 s
------------------------	------

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	30 min
-------------------------	--------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da
---	----

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Detekcija

Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °
Horizontalni ugao detekcije	0 - 180

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Tekst

Taster	Može se konfigurisati integrisano dugme za ručno upravljanje bus funkcijama Sa dugmetom za automatsko/trajno UKLJUČIVANJE/ UKLJUČIVANJE 2 sata/trajno ISKLJUČIVANJE
Način rada	Načini rada: Automatsko, trajno UKLJUČENO, UKLJUČENO 2 sata, trajno ISKLJUČENO
Funkcija	Funkcija tastera: Funkcije ON/OFF, funkcije dimanja, funkcije upravljanja žaluzinama, funkcije odašiljača vrijednosti, funkcije prisilne kontrole, funkcije scena Specifikacija načina rada kontrolera
Način instalacije	Sa zaštitom od demontaže