




75242060



Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje 1,10 - 1,10 m

Postavke

Minimalni radni ciklus 10 s

Dimenzije

Visina nakon ugradnje 1,10 - 1,10 m

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Napon

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

Detekcija

Ugao detekcije podesiv 45 - 90 °

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Tekst

Taster Može se konfigurisati integrisano dugme za ručno upravljanje bus funkcijama
Sa dugmetom za automatsko/trajno UKLJUČIVANJE/
UKLJUČIVANJE 2 sata/trajno ISKLJUČIVANJE

Način rada Načini rada: Automatsko, trajno UKLJUČENO,
UKLJUČENO 2 sata, trajno ISKLJUČENO

Funkcija Funkcija tastera: Funkcije ON/OFF, funkcije dimanja,
funkcije upravljanja žaluzinama, funkcije odašiljača
vrijednosti, funkcije prisilne kontrole, funkcije scena
Specifikacija načina rada kontrolera

Način instalacije Sa zaštitom od demontaže

Funkcije

Maksimalni radni ciklus 30 min