



HXC055H

Podpěťová zpožděná spoušť h250,380-450 V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	1,50 VA
-----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	380 - 415 V
--------------------	-------------

Ovládací napětí DC	0 - 0 V
--------------------	---------

Funkce

Opožděné	Ano
----------	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----