



HxD055H

Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	1,50 VA
-------------------	---------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Tensão

Tensão de comando AC	380 - 415 V
----------------------	-------------

Tensão de comando DC	0 - 0 V
----------------------	---------

Funções

Atrasado	Sim
----------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----