



HXD055H

Podpěťová zpožděná spoušť h630,380-450 V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	1,50 VA
-----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	380 - 415 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V

Funkce

Opožděné	Ano
----------	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano