



HXD055H

Podpěťová zpožděná spoušť h630,380-450 V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání 1,50 VA

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP4X

Napětí

Ovládací napětí AC 380 - 415 V

Ovládací napětí DC 0 - 0 V

Funkce

Opožděné Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano