



LS504

**Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	83 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	75 mm

**Architektura**

Počet pólů	3
------------	---

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

**Kapacita**

Počet modulů	4
--------------	---

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 50 °C
------------------	------------

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	2,20 - 2,20 Nm
----------------------------	----------------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	14,50 W
--	---------

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	690 V
Typ napájecího napětí	AC

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Připojení**

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	0,75 - 16 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Pojistka**

Velikost pojistky	10 x 38
-------------------	---------

**Kryt, dveře**

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

