



LS504

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	75 mm

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 50 °C
------------------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,20 - 2,20 Nm
----------------------------	----------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	14,50 W
--	---------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Typ napájecího napětí	AC

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	0,75 - 16 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 25 mm ²

Pojistka

Velikost pojistky	10 x 38
-------------------	---------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

