



75710004

## Berker IP-control, KNX

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

#### Spanning

Bedrijfsspanning	30 - 30 V
Type voeding	DC

#### Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Interface LAN-systemen
---	------------------------

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 35 °C
---------------------	-----------

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Breedte	144 mm
Afmetingen	90 x 144 mm
Diepte	64,50 mm
Aantal breedte-eenheden	8

#### Aansluiting

Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)
-----------------------	------------------------

#### Teksten

Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen)
Versleuteling	Beheer van 50 gebruikers voor de besturing van de toegangsbevoegdheid
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja