



75710004

Berker IP-control, KNX

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	30 - 30 V
Type voeding	DC

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Interface LAN-systemen
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 35 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	144 mm
Afmetingen	90 x 144 mm
Diepte	64,50 mm
Aantal breedte-eenheden	8

Aansluiting

Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)
-----------------------	------------------------

Teksten

Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen)
Versleuteling	Beheer van 50 gebruikers voor de besturing van de toegangsbevoegdheid
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja