



75710004

IP kontrola, KNX, svijetlosiva

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server Da

Napon

Radni napon 30 - 30 V

Vrsta napajanja DC

Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway Sučelje/interfejs LAN-sistema

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura 0 - 35 °C

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Dimenzije

Širina 144 mm

Dimenzije 90 x 144 mm

Dubina 64,50 mm

Broj jedinica širine 8

Veza

Vrsta priključka/utikača DRA (adapter za DIN šinu)

Tekst

Kodiranje Administracija 50 korisnika za kontrolu autorizacije pristupa

Napon Moguć rad sa nezagrušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje)

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da