



75710004

IP-Control Visualisering KNX OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server Ja

Spänning

Driftspänning 30 - 30 V

Matarspänning DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway LAN-systemgränssnitt

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 35 °C

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Dimensioner

Bredd 144 mm

Dimensioner 90 x 144 mm

Djup 64,50 mm

Antal breddenheter 8

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp DRA (DIN-skeneadapter)

Text

Kryptering Administration av 50 användare för styrning av åtkomstauktorisering

Spänning Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen)

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja