



30841606

**Radio Touch DAB+ / Bluetooth, S.1/B.x antracite opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	87,5 - 108,0 MHz

**Materiali**

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	46,50 mm
Profondità di installazione	33 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Connessione**

Sezione altoparlante	1 - 1 mm <sup>2</sup>
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

**Funzioni**

Orologio con sistema DCF integrato	Si
------------------------------------	----

**Spazio**

Numero di slots di memoria	16
----------------------------	----

**Equipaggiamento**

Tipo di display	Digitale
-----------------	----------

**Testo**

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Derivazione	Con 2 collegamenti altoparlante
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Installaizone singola e combinata
Funzione	Sveglia con funzione snooze Sveglia Conto alla rovescia Regolazione volume
Ingresso unità di estensione	Ingresso di derivazione per accensione/spengimento remoto

**Adatto per**

S.x/B.x	
---------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si