



29847009

**Radio Touch DAB+, K.x bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

**Frequenza**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Frequenza                   | 50 - 60 Hz       |
| Radiofrequenza di ricezione | 87,5 - 108,0 MHz |

**Materiali**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Colore                | Bianco polare |
| Codice RAL            | 9010          |
| finitura superficiale | Lucido        |

**Serie**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Altezza                     | 70,80 mm |
| Larghezza                   | 70,80 mm |
| Profondità                  | 46,50 mm |
| Profondità di installazione | 33 mm    |

**Connettività**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

**Connessione**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sezione altoparlante | 1 - 1 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione del cavo     | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

**Funzioni**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Orologio con sistema DCF integrato | Si |
|------------------------------------|----|

**Spazio**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Numero di slots di memoria | 16 |
|----------------------------|----|

**Equipaggiamento**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo di display | Digitale |
|-----------------|----------|

**Testo**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tipo di connessione          | Con morsetti a vite   |
| Derivazione                  | Con 2 collegamenti altoparlante   |
| Tipo di montaggio            | Fissaggio a vite tramite piastra di supporto<br>Installaione singola e combinata    |
| Funzione                     | Sveglia con funzione snooze<br>Sveglia<br>Conto alla rovescia<br>Regolazione volume |
| Ingresso unità di estensione | Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto                           |

**Adatto per**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |