



30846089

Radio Touch DAB+ / Bluetooth, velluto bianco polare Q.x

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	87,5 - 108,0 MHz

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	46,50 mm
Profondità di installazione	33 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Connessione

Sezione altoparlante	1 - 1 mm ²
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²

Funzioni

Orologio con sistema DCF integrato	Sì
------------------------------------	----

Spazio

Numero di slots di memoria	16
----------------------------	----

Equipaggiamento

Tipo di display	Digitale
-----------------	----------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Derivazione	Con 2 collegamenti altoparlante
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Installazione singola e combinata
Funzione	Sveglia con funzione snooze Sveglia Conto alla rovescia Regolazione volume
Ingresso unità di estensione	Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto

Adatto per

Q.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----