



30846089

**Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały aksamit**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 87,5 - 108,0 MHz

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 70,80 mm

Szerokość 70,80 mm

Głębokość 46,50 mm

Zakres głębokości wbudowania 33 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny głośnika 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Funkcje**

Zintegrowany zegar DCF Tak

**Przechowywanie**

Liczba pozycji w pamięci 16

**Sprzęt**

Typ wyświetlacza Cyfrowy

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Z 2 przyłączami głośników

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną  
Montaż pojedynczy i kombinowany

Funkcja Budzik z funkcją drzemki  
Timer snu  
Odliczanie  
Regulacja poziomu głośności

Wejście rozszerzone Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

**Odpowiednie do**

Q.x

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak