



29841404

Radio Touch DAB+, S.1/B.x alluminio laccato opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

Frequenza

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Radiofrequenza di ricezione | 87,5 - 108,0 MHz |

Materiali

| | |
|-----------------------|------------|
| Colore | Alluminio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Trattamento | Verniciato |

Serie

| | |
|-----------------------------|----------|
| Altezza | 70,80 mm |
| Larghezza | 70,80 mm |
| Profondità | 46,50 mm |
| Profondità di installazione | 33 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

Connessione

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Sezione altoparlante | 1 - 1 mm ² |
| Sezione del cavo | 2,50 - 2,50 mm ² |

Funzioni

| | |
|------------------------------------|----|
| Orologio con sistema DCF integrato | Si |
|------------------------------------|----|

Spazio

| | |
|----------------------------|----|
| Numero di slots di memoria | 16 |
|----------------------------|----|

Equipaggiamento

| | |
|-----------------|----------|
| Tipo di display | Digitale |
|-----------------|----------|

Testo

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
| Derivazione | Con 2 collegamenti altoparlante |
| Tipo di montaggio | Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Installaione singola e combinata |
| Funzione | Sveglia con funzione snooze Sveglia Conto alla rovescia Regolazione volume |
| Ingresso unità di estensione | Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto |

Adatto per

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |